

Garant**Závitové očko-základní držák s délkovým vyrovnáním válcové, Ø stopky D1: 25mm****Údaje o objednávce**

Artikové číslo	319790 25
GTIN	4062406239831
Třída artiklu	31V

Popis**Provedení:**

Válcová stopka.

Robustní držák, všechny funkční plochy kalené a broušené. Délkové vyrovnání na tah a tlak k výrobě vnějších závitů s měrkami. Uchycení standardních DIN závitových oček (kulaté provedení).

Výhoda:

- Snížení nákladů díky modulárnímu systému.
- Všechny výměnné vložky sedí do základního držáku.
- Přesný i u dlouhých závitů.
- Vysoká kvalita závitu.

Použití:

Umístění vnějších závitů pomocí závitových oček. Primární použití u soustruhů, ale vhodné také pro frézovací stroje.

Zvláštní příslušenství:

Adaptér závitového oka č. 319795.

Technický popis

Délka L	47,2 mm
Délkové vyrovnání tlak	4 mm

Délkové vyrovnání tah	12 mm
Ø D ₂	71 mm
Ø D ₁	25 mm
Druh produktu	Držák závitového oka

Příslušenství

Adaptér závitového očkavýměnná vložka Pro závit M7-M9	319795 M7-M9
Adaptér závitového očkavýměnná vložka Pro závit M3-M6	319795 M3-M6
Adaptér závitového očkavýměnná vložka Pro závit M10	319795 M10
Adaptér závitového očkavýměnná vložka Pro závit M12-M14	319795 M12-M14