

**Garant****Adaptér závitového oka výměnná vložka, Pro závit: M10****Údaje o objednávce**

Artikové číslo	319795 M10
GTIN	4062406239879
Třída artiklu	31V

**Popis****Provedení:**

Adaptér k upnutí závitových oček podle DIN EN 22568 (kulaté provedení).

**Vhodné pro:**

Základní držák na závitové očko č. 319790; 319793.

**Upozornění:**

Maximální hloubka závitu 47 mm.

**Technický popis**

Délka L	16 mm
Ø D <sub>2</sub>	30 mm
Druh produktu	Držák závitového očka

**Příslušenství**

Závitové očko-základní držák s délkovým vyrovnánímVDI  
Ø stopky D1 40 mm

319793 40

Závitové očko-základní držák s délkovým  
vyrovnáním válcové Ø stopky D1 25 mm

319790 25

Závitové očko-základní držák s délkovým vyrovnáním VDI  
Ø stopky D1 30 mm

319793 30