

Garant**Adaptér závitového oka výměnná vložka, Pro závit: M12-M14****Údaje o objednávce**

Artikové číslo	319795 M12-M14
GTIN	4062406239886
Třída artiklu	31V

Popis**Provedení:**

Adaptér k upnutí závitových oček podle DIN EN 22568 (kulaté provedení).

Vhodné pro:

Základní držák na závitové očko č. 319790; 319793.

Upozornění:

Maximální hloubka závitu 47 mm.

Technický popis

Délka L	16 mm
Ø D ₂	38 mm
Druh produktu	Držák závitového očka

Příslušenství

Závitové očko-základní držák s délkovým vyrovnánímVDI
Ø stopky D1 30 mm

319793 30

Závitové očko-základní držák s délkovým vyrovnánímVDI
Ø stopky D1 40 mm

319793 40

Závitové očko-základní držák s délkovým
vyrovnánímválcové Ø stopky D1 25 mm

319790 25