

**HOLEX****Upínací kleště PLUS s pohyblivou dolní čelistí, Celková délka: 250mm****Údaje o objednávce**

Artikové číslo	708701 250
GTIN	4062406240394
Třída artiklu	72B

**Popis****Provedení:**

Ozubené čelisti a silný korpus kleští z pružinové oceli. Spodní čelist s pohyblivou svěrnou částí.

**Pomocí celého rozsahu upnutí lze upínat jak obrobky s rovnoběžnými stranami, tak i prizmatické tvary.** Kleště kompletně niklované.

**Použití:**

Stejně dobře vhodné k upínání plochého, profilovaného a kulatého materiálu, upínací tlak až 10 000 N.

**Materiál:**

Čelisti z chromvanadiové oceli, zápusťkově kované.

**Náhradní díl:**

Náhradní pružina č. 708301 vel. 10.

**Technický popis**

Rozsah upnutí pro kulatý a 4hranný materiál	45 mm
Délka čelistí	45 mm
Celková délka	250 mm
Druh produktu	Upínací kleste

**Příslušenství**

Pružina Typ 10

708301 10