

HOLEX**Upínací kleště na svařování trubek, Celková délka: 280mm****Údaje o objednávce**

Artikové číslo	709501 280
GTIN	4062406241070
Třída artiklu	72B

Popis**Provedení:**

Čelisti ve tvaru U; horní čelisti jsou však zalomené, proto bezpečnostní trojbodová dosedací plocha pro upínání trubek. Stabilní korpus z pružinové oceli. Kleště kompletně niklované.

Použití:

K vystředěnému upínání při svařování trubek a tyčového materiálu.

Materiál:

Čelisti z chromvanadiové oceli.

Náhradní díl:

Náhradní pružina č. 708301 vel. 10.

Technický popis

Rozsah upnutí pro trubky	2/5 – 2,3/4 palec
Rozsah upnutí pro trubky	10 - 70 mm
Celková délka	280 mm
Rozsah upnutí a	90 mm
Horní podávací čelist	prizmatické
Provedení čelistí	tvar U - zalomený
Dosedací plocha	tříbodové uložení
Materiál kleští	Pružinová ocel
Materiál podávací čelisti	Chromvanadiová ocel

Povrch	niklovaný
Druh produktu	Upinací kleste

Příslušenství

Pružina Typ 10	708301 10
----------------	-----------