



Řetězové upínací kleště, Celková délka bez řetězu: 225mm



Údaje o objednávce

Artikové číslo	709901 225
GTIN	4062406241094
Třída artiklu	72B

Popis

Provedení:

S řetězem pro přidržení nejrůznějších tvarů obrobků. Upne všechny profily, které lze obejmut řetězem. Svěrný tlak je nastavitelný.

Použití:

K přidržení a upnutí nejrůznějších profilů. Upínací sílu lze nastavit tak, že je na kulatých dílech možno pracovat na principu ráčny.

Technický popis

Délka řetězu	505 mm
Rozsah upínání bez prodlužovacího řetězu	150 mm
Celková délka bez řetězu	225 mm
Druh produktu	Upínací kleste

Příslušenství

Prodlužovací řetěz Celková délka 505 mm	709911 505
Pružina Typ 10	708301 10