

Garant**Brusná tkanina (A) robustní, vysoce pružná, 230×280 mm, Zrnitost: 150**

Údaje o objednávce

| | |
|----------------|---------------|
| Artikové číslo | 556790 150 |
| GTIN | 4045197807786 |
| Třída artiklu | 51E |

Popis

Provedení:

Hustě tkaná robustní a **velmi pružná** bavlněná tkanina (odolná vůči oleji a petroleji) s rovnoměrně rozmístěným **normálním korundem (A)**, vázaným plně syntetickou pryskyřicí. Ideální přizpůsobení geometrii obrobku. **Netřepí se, vysoký brusný výkon a dlouhá životnost.** Velikost listu 230×280 mm.

Velmi **robustní a vysoce pružná brusná tkanina** (odolná vůči oleji a petroleji). Ideálně se přizpůsobuje geometrii obrobku. Lze ji trhat v podélném směru čistě a bez tvorby třísní.

Použití:

Univerzálně použitelný, převážně k ručnímu broušení (pryžový brusný špalík viz č. 557600).

Technický popis

| | |
|------------------------|------------|
| Zrnitost | 150 |
| Stupeň jemnosti | střední |
| Brusivo | korund |
| Zkratka brusiva | A |
| Šířka brusného listu | 280 mm |
| Délka brusného listu | 230 mm |
| Atribut názvu produktu | 230×280 mm |

Druh produktu

Brusná tkanina

Údaje o uživateli

| | Použití | V_c | Kód ISO |
|------------------|-----------------|----------------------|----------------|
| Al Mg | vhodný | | |
| Ocel < 900 N/mm | vhodný | | |
| Ocel < 1400 N/mm | vhodný | | |
| Ocel < 55 HRC | vhodný | | |
| Ocel < 60 HRC | vhodný | | |
| Ocel < 67 HRC | omezené použití | | |
| INOX | vhodný | | |
| Ti | omezené použití | | |
| GG(G) | vhodný | | |
| CuZn | vhodný | | |
| Plasty, GFK | vhodný | | |
| Dřevo | vhodný | | |
| Laky | omezené použití | | |
| Uni | vhodný | | |
| suché | vhodný | | |

Příslušenství

| | |
|-----------------------------|--------|
| Pryžový brusný špalek | 557600 |
| Ocelová obtahovací destička | 556950 |