

Garant**Brusná tkanina (A) robustní, vysoce pružná, 230×280 mm, Zrnitost: 180**

Údaje o objednávce

Artikové číslo	556790 180
GTIN	4045197807793
Třída artiklu	51E

Popis

Provedení:

Hustě tkaná robustní a **velmi pružná** bavlněná tkanina (odolná vůči oleji a petroleji) s rovnoměrně rozmístěným **normálním korundem (A)**, vázaným plně syntetickou pryskyřicí. Ideální přizpůsobení geometrii obrobku. **Netřepí se, vysoký brusný výkon a dlouhá životnost.** Velikost listu 230×280 mm.

Velmi **robustní a vysoce pružná brusná tkanina** (odolná vůči oleji a petroleji). Ideálně se přizpůsobuje geometrii obrobku. Lze ji trhat v podélném směru čistě a bez tvorby třísní.

Použití:

Univerzálně použitelný, převážně k ručnímu broušení (pryžový brusný špalík viz č. 557600).

Technický popis

Stupeň jemnosti	jemný
Zrnitost	180
Brusivo	korund
Zkratka brusiva	A
Šířka brusného listu	280 mm
Délka brusného listu	230 mm
Atribut názvu produktu	230×280 mm

Druh produktu

Brusná tkanina

Údaje o uživateli

	Použití	V_c	Kód ISO
Al Mg	vhodný		
Ocel < 900 N/mm	vhodný		
Ocel < 1400 N/mm	vhodný		
Ocel < 55 HRC	vhodný		
Ocel < 60 HRC	vhodný		
Ocel < 67 HRC	omezené použití		
INOX	vhodný		
Ti	omezené použití		
GG(G)	vhodný		
CuZn	vhodný		
Plasty, GFK	vhodný		
Dřevo	vhodný		
Laky	omezené použití		
Uni	vhodný		
suché	vhodný		

Příslušenství

Ocelová obtahovací destička	556950
Pryžový brusný špalek	557600