

**Garant****Brusná tkanina (A) robustní, vysoce pružná, 230×280 mm, Zrnitost: 240**

## Údaje o objednávce

Artikové číslo	556790 240
GTIN	4045197808004
Třída artiklu	51E

## Popis

### Provedení:

Hustě tkaná robustní a **velmi pružná** bavlněná tkanina (odolná vůči oleji a petroleji) s rovnoměrně rozmístěným **normálním korundem (A)**, vázaným plně syntetickou pryskyřicí. Ideální přizpůsobení geometrii obrobku. **Netřepí se, vysoký brusný výkon a dlouhá životnost.** Velikost listu 230×280 mm.

Velmi **robustní a vysoce pružná brusná tkanina** (odolná vůči oleji a petroleji). Ideálně se přizpůsobuje geometrii obrobku. Lze ji trhat v podélném směru čistě a bez tvorby třísní.

### Použití:

Univerzálně použitelný, převážně k ručnímu broušení (pryžový brusný špalík viz č. 557600).

## Technický popis

Stupeň jemnosti	jemný
Zrnitost	240
Brusivo	korund
Zkratka brusiva	A
Šířka brusného listu	280 mm
Délka brusného listu	230 mm
Atribut názvu produktu	230×280 mm

Druh produktu

Brusná tkanina

**Údaje o uživateli**

	<b>Použití</b>	<b>V<sub>c</sub></b>	<b>Kód ISO</b>
Al Mg	vhodný		
Ocel < 900 N/mm	vhodný		
Ocel < 1400 N/mm	vhodný		
Ocel < 55 HRC	vhodný		
Ocel < 60 HRC	vhodný		
Ocel < 67 HRC	omezené použití		
INOX	vhodný		
Ti	omezené použití		
GG(G)	vhodný		
CuZn	vhodný		
Plasty, GFK	vhodný		
Dřevo	vhodný		
Laky	omezené použití		
Uni	vhodný		
suché	vhodný		

**Příslušenství**

Pryžový brusný špalek	557600
Ocelová obtahovací destička	556950