

Garant

**Úsporná role brusné tkaniny (A) robustní, vysoce pružná, 50 mm × 50 m,
Zrnitost: 60**

**Údaje o objednávce**

| | |
|----------------|---------------|
| Artikové číslo | 556970 60 |
| GTIN | 4045197808141 |
| Třída artiklu | 51E |

Popis**Provedení:**

Hustě tkaná, robustní a **velmi pružná** bavlněná tkanina (odolná vůči oleji a petroleji) s rovnoměrně rozmístěným **normálním korundem (A)** vázaným plně syntetickou pryskyřicí. Ideální přizpůsobení geometrii obrobku. **Nejvyšší brusný výkon a dlouhá životnost.**

Úsporná role v praktickém dávkovacím boxu s průhledovou drážkou pro rychlé rozpoznání stavu naplnění a s vysoce kvalitním odtrhávacím nožem.

Použití:

Ideální na kov. Vhodné i na opracování dřeva a laků.

Technický popis

| | |
|-------------------|--------|
| Stupeň jemnosti | hrubý |
| Výška dávkovače | 312 mm |
| Hloubka dávkovače | 312 mm |
| Brusivo | korund |

| | |
|----------------------------|----------------|
| Zkratka brusiva | A |
| Šířka úsporných rolí | 50 mm |
| Délka úsporných rolí | 50 m |
| Atribut názvu produktu | 50 mm × 50 m |
| Integrovaný odtrhávací nůž | ano |
| Druh produktu | Brusná tkanina |

Údaje o uživateli

| | Použití | V _c | Kód ISO |
|------------------|-----------------|----------------|---------|
| Al Mg | vhodný | | |
| Ocel < 900 N/mm | vhodný | | |
| Ocel < 1400 N/mm | vhodný | | |
| Ocel < 55 HRC | vhodný | | |
| Ocel < 60 HRC | vhodný | | |
| Ocel < 67 HRC | omezené použití | | |
| INOX | vhodný | | |
| Ti | omezené použití | | |
| GG(G) | vhodný | | |
| CuZn | vhodný | | |
| Plasty, GFK | vhodný | | |
| Dřevo | vhodný | | |
| Laky | omezené použití | | |
| Uni | vhodný | | |
| suché | vhodný | | |