

**Garant****Poháněný nástroj radiální odsazený, ER32, Typ: Z4032IKDIM****Údaje o objednávce**

Artikové číslo	319925 Z4032IKDIM
GTIN	4062406241766
Třída artiklu	31W

**Popis****Provedení:**

Použití na **kotoučové revolverové hlavě**. Pravé provedení. Převod 1:1. Provedení v vnitřním interním chlazením max. 70 bar. Vyrovnání přes **standardní pin lištu**.

Provedení IKD – s keramickou těsnicí sadou, tlaky až 70 bar, zcela schopné chodu na sucho.

Provedení IM – s vnitřní upínací maticí.

Odsazené zpracování pro větší prostor obrábění.

Pro použití na všech CNC soustruzích **DMG Gildemeister CTX** s revolverovou hlavou **Sauter**.

Hnací spojka **DIN 5480**. Upínání nástrojů do AGW přes kleštinu ER s vně umístěnou maticí nebo rychlovýměnný systém VARIA VX v licenci EWS. Externí vnější chlazení přes trubku KM, interní chlazení skrz nástroj centrálně skrz vřeteno. Maximální otáčky 8 000 min<sup>-1</sup>.

**Výhoda:**

- **Konstrukce hmotnostně a geometricky optimalizovaná.**
- **Procesní bezpečnost díky kvalitním komponentám, dlouhá životnost.**
- **Přenos vysokých utahovacích momentů.**
- **100% kontrola – každý AGW je podroben programu zajištění.**
- **Vnitřní chlazení: speciálně vyvinuté a patentované těsnění.**

**Použití:**

Co možná nejvíce kroků obrábění na jedno upnutí. V případě nedostatku místa (dostupná místa upnutí) v revolverové hlavě.

**Vhodné pro :**

DMG Gildemeister CTX. Částečně Emco, Hardinge, Monforts, Scherer atd. s DIN 5480.

**Rozsah dodávky:**

AGW pro upínací kleštinu: Včetně upínací matice a hákového klíče. AGW VARIA VX: Včetně upínacího klíče.

**Zvláštní příslušenství:**

Vhodné vložky Varia VX č. 319802 – 319888, rychlovýměnný adaptér ER č. 319761 – 319781, upínací kleštiny ER č. 308941 – 309878, upínací klíče ER č. 309680 – 309745.

**Upozornění:**

- **Další typy pohonu (např. DIN 5482), převody, rozměry, BMT atd. na poptávku:**  
[www.hoffmann.ews-tools.com](http://www.hoffmann.ews-tools.com)
- **IK-nástroje (IK - interní chlazení) bez chodu na sucho při standardním těsnění, filtrace chladiva < 50 µm.**
- **Doporučení: Provedení VARIA VX se obsluhuje momentovým nástrojem (max. 6 Nm).**
- **Pro těžké broušení se na poptávku doporučuje varianta s kuželovým valivým ložiskem.**

Upínání nástroje: ER32

l<sub>1</sub>: 138 mm

b<sub>1</sub>: 22,6 mm

b<sub>2</sub>: 99,5 mm

h<sub>1</sub>: 76 mm

x: 100 mm

Chlazení: interní

**Technický popis**

h <sub>1</sub>	76 mm
Chlazení	interní
l <sub>1</sub>	138 mm
b <sub>2</sub>	99,5 mm
x	100 mm
b <sub>1</sub>	22,6 mm
Upnutí	ER32
Velikost VDI	40
Upínání nástroje	ER32
Druh produktu	Poháněný nástroj

**Příslušenství**

Varia upínací kleština VARIA VX3 Pro velikost upínací kleštiny ER 32

319802 32

Varia upínací kleština VARIA VX4 Pro velikost upínací  
kleštiny ER 32

---

319804 32