

Garant**Výměnná destička pro magnetické uchopovací, hliník, Ø / výška: 120/40mm**

Údaje o objednávce

Artikové číslo	358717 120/40
GTIN	4062406241896
Třída artiklu	31V

Popis

Provedení:

Výměnná destička v hliníku.

Použití:

Umístění protikontury hotového obrobku pro tvarové osoustružení (max. 50 ot./min) a přepravu konstrukčního dílu. Spojení s magnetickým uchopovadlem 4 šrouby.

Upozornění:

Výměnné destičky si můžete vyrobit také sami. Kromě obráběného uložení geometrií obrobku se mohou používat také aditivní tlakové metody.

Technický popis

Ø D ₁	120 mm
Ø D ₂	90 mm
Výška H ₁	40 mm
Výška H ₂	27 mm
Druh produktu	Magnetický drapák

