

Garant**Výměnná destička pro magnetické uchopovací, PA, Ø / výška: 120/20mm**

Údaje o objednávce

Artikové číslo	358716 120/20
GTIN	4062406241827
Třída artiklu	31V

Popis

Provedení:

Výměnná destička v polyamidu PA6.

Použití:

Umístění protikontury hotového obrobku pro tvarové osoustružení (max. 50 ot./min) a přepravu konstrukčního dílu. Spojení s magnetickým uchopovacím 4 šrouby.

Upozornění:

Výměnné destičky si můžete vyrobit také sami. Kromě obráběného uložení geometrií obrobku se mohou používat také aditivní tlakové metody.

Technický popis

Ø D ₁	120 mm
Výška H ₁	20 mm
Ø D ₂	90 mm
Výška H ₂	7 mm
Druh produktu	Magnetický drapák