

Garant**Výměnná destička pro magnetické uchopovadlo, PA, Ø / výška: 160/40mm**

Údaje o objednávce

Artikové číslo	358716 160/40
GTIN	4062406241858
Třída artiklu	31V

Popis

Provedení:

Výměnná destička v polyamidu PA6.

Použití:

Umístění protikontury hotového obrobku pro tvarové osoustružení (max. 50 ot./min) a přepravu konstrukčního dílu. Spojení s magnetickým uchopovadlem 4 šrouby.

Upozornění:

Výměnné destičky si můžete vyrobit také sami. Kromě obráběného uložení geometrií obrobku se mohou používat také aditivní tlakové metody.

Technický popis

Ø D ₁	160 mm
Výška H ₂	27 mm
Výška H ₁	40 mm
Ø D ₂	130 mm
Druh produktu	Magnetický drapák

