

**HOLEX****HT pouzdro, BT 40 krátké, Ø upnutí D1: 20mm****Údaje o objednávce**

Artikové číslo	303459 20
GTIN	4062406240042
Třída artiklu	32A

**Popis****Provedení:**

- **Velmi vysoká celková tuhost díky optimalizované konstrukci.**
- **Axiální nastavování délky, dráha nastavení 10 mm.**

**Výhoda:**

- **Nejvyšší přenosné krouticí momenty, 550 Nm, provedení HT (High Torque), díky tomu bezpečnost procesu.**
- **Ideální tlumicí vlastnosti, díky tomu optimální povrch obrobku, prodloužení životnosti a šetření vřetena.**
- **Odolnost vůči teplotám až 120 °C.**

**Použití:**

**Zejména při těžkém obrábění při frézování.**

**Rozsah dodávky:**

Včetně šestihranného klíče s příčnou rukojetí.

**Zvláštní příslušenství:**

Tažný čep (TČ) č. 308760 – 308802.

**Upozornění:**

Pozor u příliš dlouhých nástrojů a obrábění TPC.

**Technický popis**

Užitná délka L <sub>1</sub>	45 mm
Vhodné redukční pouzdro	302160; 302155; 302150; 302165

Upínací Ø D <sub>1</sub>	20 mm
Délka vyložení rozměr A	72,5 mm
Vnější Ø D	49,25 mm
Upnutí	BT 40 krátké
Norma pro upínání	JIS B6339
Norma pro upínání	JIS B6339
Tvar	ADB
Kvalita vyvážení G při otáčkách	G 2,5 při 25000 min <sup>-1</sup>
Obvodová házivost	≤ 3 μm
Strategie obrábění	HSC
Strategie obrábění	HPC
Druh produktu	Hydraulické upínací pouzdro