

**Garant****Výměnná destička pro magnetické uchopovací, PA, Ø / výška: 120/40mm**

## Údaje o objednávce

Artikové číslo	358716 120/40
GTIN	4062406241834
Třída artiklu	31V

## Popis

**Provedení:**

Výměnná destička v polyamidu PA6.

**Použití:**

Umístění protikontury hotového obrobku pro tvarové osoustružení (max. 50 ot./min) a přepravu konstrukčního dílu. Spojení s magnetickým uchopovadlem 4 šrouby.

**Upozornění:**

Výměnné destičky si můžete vyrobit také sami. Kromě obráběného uložení geometrií obrobku se mohou používat také aditivní tlakové metody.

## Technický popis

Ø D <sub>1</sub>	120 mm
Ø D <sub>2</sub>	90 mm
Výška H <sub>2</sub>	27 mm
Výška H <sub>1</sub>	40 mm
Druh produktu	Magnetický drapák

