

HOLEX**Hydraulické upínací pouzdro BASIC krátké, úzké, HSK-A 100, Ø upnutí D1: 16mm****Údaje o objednávce**

| | |
|----------------|---------------|
| Artikové číslo | 307517 16 |
| GTIN | 4062406242084 |
| Třída artiklu | 32A |

Popis**Provedení:**

- Axiální přestavení délky, dráha nastavení 10 mm.
- S otvorem pro čip RFID / Balluff.

Použití:

- Vysoký řezný výkon (avšak ne extrémně těžké obrábění).
- K vrtání, vystružování a frézování.

Zvláštní příslušenství:

Redukční pouzdra č. 302135 – 302187, trubička pro vnitřní chlazení č. 309880, nástrčný klíč č. 309890, válcové vytěrky č. 343720.

Upozornění:

Rozměr A = 200 mm k dodání na poptávku!

Technický popis

| | |
|-------------------------|--------|
| Závit M | M12×1 |
| Délka vyložení rozměr A | 100 mm |
| Vnější Ø D | 50 mm |
| Dráha nastavení V | 10 mm |
| L ₃ | 53 mm |

| | |
|---------------------------------|-----------------------------------|
| Upínací Ø D ₁ | 16 mm |
| Ø D ₂ | 38 mm |
| Upnutí | HSK-A 100 |
| Norma pro upínání | ISO 12164-1 |
| Norma pro upínání | DIN 69882-7 |
| Norma pro upínání | DIN 69893 |
| Tvar | A |
| Vnitřní chlazení | ano, při max. 80 barech |
| Kvalita vyvážení G při otáčkách | G 2,5 při 25000 min ⁻¹ |
| Obvodová házivost | ≤ 3 µm |
| Strategie obrábění | HSC |
| Otvor Ballufchip | ano |
| Druh produktu | Hydraulické upínací pouzdro |

Příslušenství

| | |
|-----------------------------------|-----------|
| Válcový vytěrákplast Ø čepu 16 mm | 343720 16 |
|-----------------------------------|-----------|