

Garant

**Úsporná role brusné tkaniny (A) robustní, vysoce pružná, 40 mm×50 m,
Zrnitost: 320**

**Údaje o objednávce**

Artikové číslo	556965 320
GTIN	4045197808318
Třída artiklu	51E

Popis**Provedení:**

Hustě tkaná, robustní a **velmi pružná** bavlněná tkanina (odolná vůči oleji a petroleji) s rovnoměrně rozmístěným **normálním korundem (A)** vázaným plně syntetickou pryskyřicí. Ideální přizpůsobení geometrii obrobku. **Nejvyšší brusný výkon a dlouhá životnost.**

Úsporná role v praktickém dávkovacím boxu s průhledovou drážkou pro rychlé rozpoznání stavu naplnění a s vysoce kvalitním odtrhávacím nožem.

Použití:

Ideální na kov. Vhodné i na opracování dřeva a laků.

Technický popis

Zrnitost	320
Stupeň jemnosti	velmi jemný
Hloubka dávkovače	205 mm
Výška dávkovače	205 mm

Brusivo	korund
Zkratka brusiva	A
Šířka úsporných rolí	40 mm
Délka úsporných rolí	50 m
Atribut názvu produktu	40 mm×50 m
Integrovaný odtrhávací nůž	ano
Druh produktu	Brusná tkanina

Údaje o uživateli

	Použití	V _c	Kód ISO
Al Mg	vhodný		
Ocel < 900 N/mm	vhodný		
Ocel < 1400 N/mm	vhodný		
Ocel < 55 HRC	vhodný		
Ocel < 60 HRC	vhodný		
Ocel < 67 HRC	omezené použití		
INOX	vhodný		
Ti	omezené použití		
GG(G)	vhodný		
CuZn	vhodný		
Plasty, GFK	vhodný		
Dřevo	vhodný		
Laky	omezené použití		
Uni	vhodný		
suché	vhodný		