

**Garant**

**Úsporná role brusné tkaniny (A) robustní, vysoce pružná, 25 mm × 50 m,  
Zrnitost: 120**

**Údaje o objednávce**

Artikové číslo	556960 120
GTIN	4045197808370
Třída artiklu	51E

**Popis****Provedení:**

Hustě tkaná, robustní a **velmi pružná** bavlněná tkanina (odolná vůči oleji a petroleji) s rovnoměrně rozmístěným **normálním korundem (A)** vázaným plně syntetickou pryskyřicí. Ideální přizpůsobení geometrii obrobku. **Nejvyšší brusný výkon a dlouhá životnost.**

**Úsporná role v praktickém dávkovacím boxu** s průhledovou drážkou pro rychlé rozpoznání stavu naplnění a s vysoce kvalitním odtrhávacím nožem.

**Použití:**

**Ideální na kov.** Vhodné i na opracování dřeva a laků.

**Technický popis**

Stupeň jemnosti	střední
Výška dávkovače	312 mm
Hloubka dávkovače	312 mm
Brusivo	Normální korund (A)

Zkratka brusiva	A
Šířka úsporných rolí	25 mm
Délka úsporných rolí	50 m
Atribut názvu produktu	25 mm × 50 m
Integrovaný odtrhávací nůž	ano
Druh produktu	Brusná tkanina

## Údaje o uživateli

	Použití	V <sub>c</sub>	Kód ISO
Al Mg	vhodný		
Ocel < 900 N/mm	vhodný		
Ocel < 1400 N/mm	vhodný		
Ocel < 55 HRC	vhodný		
Ocel < 60 HRC	vhodný		
Ocel < 67 HRC	omezené použití		
INOX	vhodný		
Ti	omezené použití		
GG(G)	vhodný		
CuZn	vhodný		
Plasty, GFK	vhodný		
Dřevo	vhodný		
Laky	omezené použití		
Uni	vhodný		
suché	vhodný		