

**Garant**

**Upínací trn pro frézovací hlavy typ ADB s čelními chladícími tryskami, SK 40 A  
= 200, Ø trnu d1: 27mm**

**Údaje o objednávce**

Artikové číslo	301075 27
GTIN	4062406242114
Třída artiklu	31A

**Popis****Provedení:**

- Kuželová stopka, upínací čep a dosedací plochy nákrůžku broušené.
- Krátké vyložení.
- Zvětšená dosedací plocha nákrůžku.
- S otvorem pro čip RFID / Balluff.
- Se 4 otvory chladícího kanálu.
- Všechny stopky přesoustruženy natvrdo (klidný chod!).

**Rozsah dodávky:**

Včetně utahovacího šroubu frézy.

**Zvláštní příslušenství:**

Tažný čep (TČ) č. 308600 – 308806, upínací klíč pro TČ č. 308820 – 308835, speciální klíč č. 309840. Utahovací šrouby frézy č. 309860, 309861.

**Technický popis**

Délka vyložení rozměr A	200 mm
Náhradní utahovací šroub frézy č. 309860 / 309861	27
Ø trnu d <sub>1</sub>	27 mm
Vhodný speciální klíč č. 309840	27
Vnější Ø D	50 mm

Délka frézovacího trnu $L_4$	21 mm
Upínací $\varnothing D_1$	27 mm
Upnutí	SK 40 A = 200
Norma	DIN 6357
Norma pro upínání	ISO 7388-1
Tvar	ADB
Otvor chladicího kanálu	není uzavíratelný
Kvalita vyvážení G při otáčkách	G 2,5 při 25000 min <sup>-1</sup>
Obvodová házivost	$\leq 5 \mu\text{m}$
Strategie obrábění	HPC
Druh produktu	upínací trn pro frézovací hlavy