

HOLEX**Upínací trn typ AD, SK 40 A = 100, Ø upnutí D1: 12mm****Údaje o objednávce**

Artikové číslo	300245 12
GTIN	4062406242732
Třída artiklu	32A

Popis**Provedení:**

S otvorem pro čip Balluff/RFID.

Všechny stopky otryskané jemnými skleněnými perlami. Jakost vyvážení G 6,3 / 18000 min⁻¹.

Použití:

K upínání nástrojů s boční unášecí plochou dle DIN 1835 B a DIN 6535 HB.

Zvláštní příslušenství:

Tažné čepy (TČ) č. 308600 – 308806, upínací klíče pro TČ č. 308820 – 308835.

Technický popis

Náhradní upínací šroub č. 309900	12
Délka vyložení rozměr A	100 mm
Vnější Ø D	42 mm
Upínací Ø D ₁	12 mm
Upnutí	SK 40 A = 100
Norma	DIN 6359
Norma pro upínání	ISO 7388-1
Tvar	AD
Kvalita vyvážení G při otáčkách	G 6,3 při 18000 min ⁻¹
Obvodová házivost	≤ 3 µm

Strategie obrábění	HPC
Druh produktu	Upínací trn

Příslušenství

Náhradní upínací šroubek Pro sklíčidlo s Ø upnutí D1 12 mm	309900 12
--	-----------