

**Garant****Monomatka ER mini pro kleštinový upínací trn HiRunER Mini, Pro ER: 16M****Údaje o objednávce**

Artikové číslo	309618 16M
GTIN	4062406243494
Třída artiklu	31Z

**Popis****Provedení:**

Úzké, symetrické provedení.

Závit a konus broušené na jedno upnutí pro nejvyšší přesnost obvodové házivosti.

**Vhodné pro :**

Kleštinové sklíčidlo HiRunER Mini.

Přesný upínací kleštinový trn ER č. 300643; 302839; 302844; 305518; 305524.

**Zvláštní příslušenství:**

Upínací klíč ER č. 309757; 309758.

**Upozornění:**

Upínač a upínací matice jsou vyvážené zvlášť!

Norma: DIN 6499 D

Celková délka L: 21,6 mm

Vnější Ø D: 24 mm

Závit: M24x0,75

Maximální utahovací moment: 30 Nm

**Technický popis**

Vnější Ø D	24 mm
Pro ER	16 mm

Celková délka L	21,6 mm
Závit	M24×0,75
Maximální utahovací moment	30 Nm
Norma	DIN 6499 D
Druh produktu	Upínací matice

### Příslušenství

Jednostranný otevřený klíč Rozměr klíče 25 mm	613300 25
Válečkový klíč HiRunER Typ 16M	309757 16M
Válečkový klíč HiRunER pro momentový klíč Typ 16M	309758 16M