

Garant
Držák upichovacího nože 45°, levý, Šířka stopky / zápichu w: 20/2

Údaje o objednávce

Artikové číslo	273763 20/2
GTIN	4062406243906
Třída artiklu	21W

Popis
Použití:

Pro operace přímo na ramenu pro zhotovení odlehčovacích zápichů pro závit a broušení.

Upozornění:

- $\varnothing D_{\min} = 30 \text{ mm}$ (při $w = 3$).
- $\varnothing D_{\min} = 35 \text{ mm}$ (při $w = 2$).
- **Používejte jen s upichovací destičkou s plným poloměrem č. 273735 – 273739.**
- **Bez normovaného podseknutí podle DIN 509.**

Vnitřní chlazení: ne

Šířka zápichu w: 2 mm

t_{\min} : 0,5 mm

Minimální šířka zápichu y: 0,35 mm

Funkční šířka L_4 : 23 mm

Délka hlavy L_1 : 33 mm

Celková délka L: 125 mm

Technický popis

Celková délka L	125 mm
Šířka zápichu w	2 mm
Šroub	279815 6 (TX25; 6 Nm)
Velikost stopky	20 mm
Délka hlavy L_1	33 mm
Funkční šířka L_4	23 mm

Minimální šířka zápichu y	0,35 mm
t _{min}	0,5 mm
Způsob použití	levý
Vnitřní chlazení	ne
Možnost axiálního upichování	ne
Druh produktu	Soustružnický držák

Příslušenství

PrecisionBit pro šrouby Torx®, 1/4 palce E 6,3 Profil Torx® TX25	674248 TX25
Upínací šroub	279903
Čepel 8 mm, s magnetem s 1/4palcovým upínáním bitů Celková délka 50 mm	659874 50
Momentový šroubovák se stupnicí, upínání vyměnitelné čepule Maximální utahovací moment 1600 cNm	659906 1600
Upínací šroub Typ 5	279815 5
Momentový šroubovák se stupnicí, upínání vyměnitelné čepule Maximální utahovací moment 1600 cNm	659957 1600