

Garant**Čelisti pro upínací vložky, Šířka čelistí: 160mm****Údaje o objednávce**

Artikové číslo	361376 160
GTIN	4062406243579
Třída artiklu	310

Popis**Použití:**

Pro upínání Gripp s funkcí stahování díky speciální geometrii zubů u vložky.

Vhodné pro:

Č. 361290 125G, 361302, čelisti č. 361400 125, 361420, 361450 160.

Rozsah dodávky:

Šrouby č. 361164. Paralelní podložky 158,5 × 3,8 × 47 mm.

Zvláštní příslušenství:

Upínací vložky č. 361163.

Technický popis

Vhodné pro barevný kód	LCV125G
Vhodné pro barevný kód	Titan2 / TitanSense
Vhodné pro barevný kód	Titan
B	49,8 mm
Počet lůžek destičky	11 ks
Druh produktu	Čelisti pro svěrák

Příslušenství

Sada upínacích vložek, 10dílná Typ HS	361163 HS
Sada šroubů Torx VTX30, 10dílná Typ 1	361164 1
Sada upínacích vložek, 10dílná Typ PI	361163 PI
Sada upínacích vložek, 10dílná Typ A	361163 A
Sada upínacích vložek, 10dílná Typ S	361163 S