

Garant**Hydraulická kleština ER s vnějším závitem ER25, Ød: 12mm****Údaje o objednávce**

Artikové číslo	319746 12
GTIN	4062406244071
Třída artiklu	31W

Popis**Provedení:**

Vysoká flexibilita, k použití při obrábění ve statickém držáku upínací kleštiny, ale také na poháněných nástrojích. Nejlepší obvodová házivost.

Pro poháněné nástroje s vnitřním závitem.

Výhoda:

- **Ideální tlumicí vlastnosti, díky tomu optimální povrchy obrobku a zvýšení životnosti.**
- **Rychlá a jednoduchá manipulace.**
- **Flexibilní použití redukčních pouzder.**
- **Perfektní středění.**

Použití:

Vhodné k vrtání, vystružování, zahlubování a také k použití vrtacích tyčí.

Ø d₂: 42 mm

Délka L: 51 mm

Závit M: M32×1,5

Technický popis

Ø d ₂	42 mm
Ø d	12 mm
Závit M	M32×1,5

Délka L	51 mm
Druh produktu	Upinaci hlava