

**Garant****Hydraulická kleština ER s vnějším závitem ER32, Ød: 12mm****Údaje o objednávce**

Artikové číslo	319747 12
GTIN	4062406244095
Třída artiklu	31W

**Popis****Provedení:**

Vysoká flexibilita, k použití při obrábění ve statickém držáku upínací kleštiny, ale také na poháněných nástrojích. Nejlepší obvodová házivost.

Pro poháněné nástroje s vnitřním závitem.

**Výhoda:**

- **Ideální tlumicí vlastnosti, díky tomu optimální povrchy obrobku a zvýšení životnosti.**
- **Rychlá a jednoduchá manipulace.**
- **Flexibilní použití redukčních pouzder.**
- **Perfektní středění.**

**Použití:**

Vhodné k vrtání, vystružování, zahlubování a také k použití vrtacích tyčí.

**Technický popis**

Délka L	58,3 mm
Ø d	12 mm
Ø d <sub>2</sub>	50 mm
Závit M	M40×1,5
Druh produktu	Upínací kleština

