

Garant**Závitová frézovací hlava, se závitem, Ø D: 21 mm****Údaje o objednávce**

Artikové číslo	218110 21
GTIN	4062406245221
Třída artiklu	21R

Popis**Použití:**

- Pro velké a hluboké závity.
- Pro válcový vnitřní závit; další vyměnitelné destičky a nosiče na poptávku.
- Pro závity průchozích nebo slepých otvorů.
- Možnost univerzálního použití pro levý a pravý závit.
- Malý řezný tlak.

Technický popis

Délka vyložení L_1	14 mm
Užitečný Ø D	20,75 mm
Celková délka $L_{\text{celk.}}$	19,2 mm
Počet břitů Z	2
Velikost destiček	11
Šroub pro vyměnitelné destičky	279810 4 (TX8; 1,02 Nm)
Upínací závit	M8
Ø nákrůžku D_1	14,1 mm
L_2	5,2 mm
Počet drážek na třísky	2

Použití při způsobu vrtání	slepý otvor
Použití při způsobu vrtání	Průchozí otvor
Směr řezu	vlevo a vpravo
Provedení stopky	se závitem
Vnitřní chlazení	ano
Druh produktu	Zavitova freza

Příslušenství

Čepel 6 mm pro šrouby Torx® Profil Torx® TX8	659922 TX8
Momentový šroubovák se stupnicí, upínání vyměnitelné čepel Maximální utahovací moment 200 cNm	659957 200