

Garant**Závitová frézovací hlava, se závitem, Ø D: 36mm****Údaje o objednávce**

| | |
|----------------|---------------|
| Artikové číslo | 218110 36 |
| GTIN | 4062406245269 |
| Třída artiklu | 21R |

Popis**Použití:**

- Pro velké a hluboké závity.
- Pro válcový vnitřní závit; další vyměnitelné destičky a nosiče na poptávku.
- Pro závity průchozích nebo slepých otvorů.
- Možnost univerzálního použití pro levý a pravý závit.
- Malý řezný tlak.

Technický popis

| | |
|----------------------------------|--------------------------|
| Celková délka $L_{\text{celk.}}$ | 32,95 mm |
| Užitečný Ø D | 36,5 mm |
| Počet břitů Z | 3 |
| Délka vyložení L_1 | 25 mm |
| Velikost destiček | 16 |
| Šroub pro vyměnitelné destičky | 279810 2 (TX10; 1,58 Nm) |
| Upínací závit | M16 |
| Ø nákržku D_1 | 29 mm |
| L_2 | 7,95 mm |
| Počet drážek na třísky | 3 |

| | |
|----------------------------|----------------|
| Použití při způsobu vrtání | slepý otvor |
| Použití při způsobu vrtání | Průchozí otvor |
| Směr řezu | vlevo a vpravo |
| Provedení stopky | se závitem |
| Vnitřní chlazení | ano |
| Druh produktu | Zavitova freza |

Příslušenství

| | |
|--|-------------|
| Čepel 6 mm pro šrouby Torx® Profil Torx® TX10 | 659922 TX10 |
| Momentový šroubovák se stupnicí, upínání vyměnitelné čepěle Maximální utahovací moment 200 cNm | 659957 200 |