


Garant

**Závětová vyměnitelná frézovací destička pro vnitřní závit 60°, HB7720,
Stoupání: 2,5-4,0mm**

**Údaje o objednávce**

Artikové číslo	218122 2,5-4,0
GTIN	4062406245306
Třída artiklu	21D

Popis**Provedení:**

Velikost destičky 11.

Použití:

Pro metrický vnitřní závit 60° podle DIN / ISO R 262 (DIN13).

Technický popis

Stoupání závitu	2,5 - 4 mm
Plný profil	ne
Vnitřní / vnější použití	Vnitřní
Povlak	TiCN
Vhodné pro závity	M30×2,5; M30×3
Počet břitů Z	1
Typ	HB7720
Řezný materiál	TK

Vrcholový úhel	60 stupeň
Velikost destiček	11 mm
Posuv f_z v oceli < 1100 N/mm ²	0,1 mm
Posuv f_z v INOXu < 900 N/mm ²	0,03 mm
Směr řezu	pravé a levé
Druh produktu	Řezná vložka pro frézování

Údaje o uživateli

	Použití	V_c	Kód ISO
Hliník, plasty	omezené použití	140 m/min	N
Hliník (krátké třísky)	vhodný	120 m/min	N
Al > 10% Si	vhodný	80 m/min	N
Ocel < 500 N/mm ²	vhodný	120 m/min	P
Ocel < 750 N/mm ²	vhodný	110 m/min	P
Ocel < 900 N/mm	vhodný	100 m/min	P
Ocel < 1100 N/mm ²	vhodný	80 m/min	P
Ocel < 1400 N/mm	omezené použití	60 m/min	P
INOX < 900 N/mm ²	omezené použití	80 m/min	M
INOX > 900 N/mm ²	omezené použití	70 m/min	M
Ti > 850 N/mm ²	omezené použití	40 m/min	S
GG(G)	omezené použití	70 m/min	K
CuZn	vhodný	120 m/min	N
Uni	vhodný		
mokrý max.	vhodný		