


Garant

**Závětová vyměnitelná frézovací destička pro vnitřní závit 60°, HB7720,
Stoupání: 1,5-2,0mm**

**Údaje o objednávce**

Artikové číslo	218124 1,5-2,0
GTIN	4062406245313
Třída artiklu	21D

Popis**Provedení:**

Velikost destičky 16.

Použití:

Pro metrický vnitřní závit 60° podle DIN / ISO R 262 (DIN13).

Technický popis

Vnitřní / vnější použití	Vnitřní
Plný profil	ne
Stoupání závitu	1,5 - 2 mm
Povlak	TiCN
Vhodné pro závity	M39×1,5; M39×2
Počet břitů Z	1
Typ	HB7720
Řezný materiál	TK

Vrcholový úhel	60 stupeň
Velikost destiček	16 mm
Posuv f_z v oceli $< 1100 \text{ N/mm}^2$	0,1 mm
Posuv f_z v INOXu $< 900 \text{ N/mm}^2$	0,03 mm
Směr řezu	pravé a levé
Druh produktu	Řezná vložka pro frézování

Údaje o uživateli

	Použití	V_c	Kód ISO
Hliník, plasty	omezené použití	140 m/min	N
Hliník (krátké třísky)	vhodný	120 m/min	N
Al $> 10\% \text{ Si}$	vhodný	80 m/min	N
Ocel $< 500 \text{ N/mm}^2$	vhodný	120 m/min	P
Ocel $< 750 \text{ N/mm}^2$	vhodný	110 m/min	P
Ocel $< 900 \text{ N/mm}$	vhodný	100 m/min	P
Ocel $< 1100 \text{ N/mm}^2$	vhodný	80 m/min	P
Ocel $< 1400 \text{ N/mm}$	omezené použití	60 m/min	P
INOX $< 900 \text{ N/mm}^2$	omezené použití	80 m/min	M
INOX $> 900 \text{ N/mm}^2$	omezené použití	70 m/min	M
Ti $> 850 \text{ N/mm}^2$	omezené použití	40 m/min	S
GG(G)	omezené použití	70 m/min	K
CuZn	vhodný	120 m/min	N
Uni	vhodný		
mokrý max.	vhodný		