

**Garant****Upichovací držák eco radiální, HSK-T 63, Pro výšku planžety H: 32mm****Údaje o objednávce**

Artikové číslo	318843 32
GTIN	2050002039506
Třída artiklu	36D

**Popis****Použití:**

K uchycení upichovacích hrotů s přívodem chladicího média všech obvyklých výrobců. Nepotřebné předávací otvory je možné uzavřít šrouby, které jsou součástí dodávky. Včetně kulové trysky.

Pro použití v soustružnických a frézovacích centrech.

**Technický popis**

L <sub>1</sub>	60 mm
Pro výšku planžety H	32 mm
Délka vyložení rozměr A	65 mm
Vnější Ø D	90 mm
Vyrovnání k ose nástroje	Radiální
Upnutí	HSK-T 63
Norma pro upínání	ISO 12164-3
Vnitřní chlazení	ano

Druh produktu

Upichovací držák