

Garant**Upichovací držák eco axiální, levý, HSK-T 63, Pro výšku planžety H: 32mm****Údaje o objednávce**

Artikové číslo	318845 32
GTIN	2050002039520
Třída artiklu	36D

Popis**Použití:**

K uchycení upichovacích hrotů s přívodem chladicího média všech obvyklých výrobců. Nepotřebné předávací otvory je možné uzavřít šrouby, které jsou součástí dodávky. Včetně kulové trysky.

Pro použití v soustružnických a frézovacích centrech.

Technický popis

Vnější Ø D	75 mm
Délka vyložení rozměr A	160 mm
Středové přesazení hrotu f	32 mm
Pro výšku planžety H	32 mm
Vyrovnání k ose nástroje	axiální
Poloha nástroje	levá
Upnutí	HSK-T 63
Norma pro upínání	ISO 12164-3
Vnitřní chlazení	ano
Druh produktu	Upichovací držák

