

BENNING**Multimetr, Označení výrobce: MMP3****Údaje o objednávce**

Artikové číslo	473300 MMP3
GTIN	4014650440846
Třída artiklu	47A

Popis**Provedení:**

Stabilní plastové pouzdro s velkoformátovým LCD displejem 3.1/2 palce, 4 palce nebo 4.3/4 palce.

Použití:

Digitální servisní měřicí přístroje pro široké použití. Poskytují vysoký stupeň bezpečnosti a další přídatné funkce. Digitální multimetr v kapesním formátu. Malý a úzký (132×86×19 mm) – hmotnost jen 130 g.

Norma:

IEC / DIN EN 061010-1 (DIN VDE 0411-1).

Rozsah dodávky:

Včetně baterií, měřících vodičů, kompaktní ochranné brašny, návodu k použití.

Technický popis

Frekvence	1 mHz – 5 MHz
Měření	RMS
Střídavé napětí AC	0,1 mV – 600 V
Odpor	0,1 Ω – 40 MΩ

Přesnost	0,6 %
Stejnoseměrné napětí DC	0,1 mV – 600 V
Počet obsažených baterií	2
Paměťová funkce	HOLD
Rozsah displeje	5000
Art. č. obsažených baterií / akumulátorů	081560 LR44
Kategorie přepětí	CAT III 300 V
Kategorie přepětí	CAT II 600 V
Kalibrování	I3
Kapacita	10 pF – 100 µF
Zdroj energie	Provoz s bateriemi
Materiál pláště	plast
Druh produktu	Multimetr

Služby

Kalibrování Digitální multimetr Počet desetinných míst 3	027000 3
Kalibrace DAkkSDigitální multimetry Počet desetinných míst 3	027010 3

Příslušenství

Knoflíkový článek / zvláštní baterie Typ baterií LR44	081560 LR44
---	-------------