

Garant

**Upínací trn Performance s čelními chladicími tryskami typ ADB, SK 50 krátký,
Ø upnutí D1: 20mm**

**Údaje o objednávce**

Artikové číslo	300398 20
GTIN	4062406245665
Třída artiklu	31A

Popis**Provedení:**

- **Všechny stopky natvrdo přesoustružené.**
- **Včetně 4 čelních chladicích trysek.**

Výhoda:

- **Fréza se nevysouvá, nedochází k jednorázovému trhnutí.**
- **Optimalizovaný vnější obrys – tlumící průběh.**
- **Příjemná manipulace díky diferenciálnímu závitu.**
- **Zlomení stopky frézy nepravděpodobné.**
- **Přesné provedení.**

Použití:

K upínání nástrojů s boční unášecí plochou dle DIN 1835 tvar B a DIN 6535 tvar HB. Nejlépe se hodí pro TPC frézy popř. pro použití s vysokým posuvem. Fréza se nevyjíždí, přesná házivost, **procesní spolehlivost!**

Zvláštní příslušenství:

Tažný čep (TČ) č. 308600 - 308806, upínací klíč TČ č. 308820 - 308835.

Technický popis

Délka vyložení rozměr A	63 mm
Vnější Ø D	50,6 mm

Ø D ₂	46,5 mm
Upínací Ø D ₁	20 mm
Upnutí	SK 50 krátký
Norma	DIN 6359
Norma pro upínání	ISO 7388-1
Tvar	ADB
Otvor chladicího kanálu	není zamykatelný
Kvalita vyvážení G při otáčkách	G 2,5 při 25000 min ⁻¹
Obvodová házivost	≤ 3 µm
Strategie obrábění	HPC
Strategie obrábění	HPC
Druh produktu	Upínací trn

Příslušenství

Tažný čep typ B Vhodné pro strmé kužely 50	308640 50
Speciální tažný čep bez vnitřního závitu utěsněný Vhodné pro strmé kužely 50	308720 50
Tažný čep utěsněný, typ B Vhodné pro strmé kužely 50	308620 50
Tažný čep, 18CrNiMo7 utěsněný, typ B Vhodné pro strmé kužely 50	308615 50
Tažný čep utěsněný, typ B Vhodné pro strmé kužely 50	308650 50
Tažný čep 45° utěsněný Vhodné pro strmé kužely 50	308760 50
Tažný čep 90° utěsněný Vhodné pro strmé kužely 50	308790 50
Tažný čep 60° utěsněný Vhodné pro strmé kužely 50	308785 50
Tažný čep typ A Vhodné pro strmé kužely 50	308600 50
Tažný čep, 18CrNiMo7 typ A Vhodné pro strmé kužely 50	308605 50
Tažný čep utěsněný Vhodné pro strmé kužely 50	308660 50
Tažný čep 90° utěsněný Vhodné pro strmé kužely 50	308795 50

Speciální tažný čep s vnitřní závitem Vhodné pro strmé kužely 50	308740 50
Tažný čep 45° utěsněný Vhodné pro strmé kužely 50	308765 50
Utahovací klíče pro tažné čepy DIN ISO 7388-1 (dříve DIN 69872) Vhodné pro velikost strmého kuželu 50	308820 50
Utahovací klíče pro tažné čepy ISO 7388 Vhodné pro velikost strmého kuželu 50	308830 50
Tažný čep utěsněný, typ A Vhodné pro strmé kužely 50	308610 50