

HOLEX

TK vysokovýkonný vrták válcová stopka DIN 6535 HA, TiN, Ø DC h7 (mm resp. palce): 3,6



Údaje o objednávce

| | |
|----------------|---------------|
| Artikové číslo | 122310 3,6 |
| GTIN | 4045197043467 |
| Třída artiklu | 12E |

Popis

Provedení:

Zesílené jádro a speciální výbrus špičky díky tomu má příčné ostří **vysokou přesnost středění. Přímé hlavní břity** s jemným zaoblením hran v kombinaci se zvláštním tvarem drážky vytvářejí **krátké třísky**.

Upozornění:

K DISPOZICI JE NOVÁ GENERACE!

Doporučeným následným produktem je č. 122501.

Délka drážky pro třísky $L_c = L_2 + 1,5 \times D_c$.

Provedení HB a HE k dodání za stejnou cenu jako HA.

Tvar **HB**: objednávejte pod č. **122315**.

Tvar **HE**: objednávejte pod č. **122320**.

Technický popis

| | |
|---|-------------|
| Jmenovitý Ø D _c | 3,6 mm |
| Délka drážky pro třísky L _c | 20 mm |
| Tolerance stopky | h6 |
| Posuv f v oceli < 900 N/mm ² | 0,11 mm/ot, |
| Počet břitů Z | 2 |
| Tolerance jmenovitý Ø | h7 |
| Ø stopky D _s | 6 mm |
| Celková délka L | 62 mm |

| | |
|--|------------------|
| Norma | DIN 6537 K |
| Doporučená maximální hloubka vrtání L ₂ | 14,6 mm |
| Povlak | TiN |
| Řezný materiál | TK |
| Provedení | 4×D |
| Vrcholový úhel | 140 stupeň |
| Stopka | DIN 6535 HA s h6 |
| Vnitřní chlazení | ne |
| Semi-standardní | ano |
| Barevný kroužek | bez |
| Druh produktu | Spirálový vrták |

Údaje o uživateli

| | Použití | V _c | Kód ISO |
|-------------------------------|-----------------|----------------|---------|
| Hliník (krátké třísky) | omezené použití | 140 m/min | N |
| Al > 10% Si | omezené použití | 120 m/min | N |
| Ocel < 500 N/mm ² | vhodný | 80 m/min | P |
| Ocel < 750 N/mm ² | vhodný | 75 m/min | P |
| Ocel < 900 N/mm | vhodný | 65 m/min | P |
| Ocel < 1100 N/mm ² | omezené použití | 60 m/min | P |
| Ocel < 1400 N/mm | omezené použití | 35 m/min | P |
| GG(G) | omezené použití | 70 m/min | K |
| mokrý max. | vhodný | | |
| suché | vhodný | | |