

Garant**Kleštinový upínací trn ER typ AD, BT 30 krátké, Pro velikost upínací kleštiny ER: 16****Údaje o objednávce**

Artikové číslo	303690 16
GTIN	4062406249571
Třída artiklu	31A

Popis**Provedení:**

Vnější i vnitřní kužel broušený. Všechny stopky přesoustruženy natvrdo (klidný chod). S otvorem Balluffchip.

- **Vysoce kvalitní přesné upínací matice.**
- **Upínací matice jemně vyvážená ($G2,5/25000 \text{ min}^{-1}$).**
- **Optimální vlastnosti z hlediska odolnosti proti opotřebení resp. přenosu točivého momentu díky povlakované přesné upínací matici.**

Výhoda:

Díky **dvojitému kontaktu kužele a rovnému ložení** je upnutí stabilnější a přesnější:

- **Lepší kvalita povrchu**
- **Delší životnost nástroje**
- **Usazení ve vřetenu zůstává beze změny (i při vysokých otáčkách)**
- **Lepší přesnost obvodové házivosti**

Uchycení BT s dvojitým kontaktem je možné použít také se standardním BT-vřetenem stroje – a také opačně. Přednosti dvojitého kontaktu jsou však dány jen v případě uchycení a vřetena s dvojitým kontaktem.

Použití:

K upínání nástrojů s válcovou stopkou v kleštinách dle **DIN 6499 typ A a B.**

Rozsah dodávky:

Včetně upínací matice ER.

Zvláštní příslušenství:

Zvláštní příslušenství: Upínací kleštiny ER č. 308881 – 309434, upínací klíče ER č. 309680 - 309720 resp. 613300.

Tažné čepy (TČ) č. 308760 – 308806, upínací klíče pro TČ č. 308820 – 308835.

Upozornění:

Vhodná upínací matice č. 309580 resp. 309610.

Rozsah upínání: 0,5 - 10 mm

Délka vyložení rozměr A: 60 mm

a: 1 mm

Vnější Ø D: 28 mm

Náhradní upínací matice ER č. 309580: 16

Upínací klíč ER č. 309680: 16

Technický popis

Délka vyložení rozměr A	60 mm
Pro kleštiny ER	16
Vnější Ø D	28 mm
Rozsah upínání	0,5 - 10 mm
a	1 mm
Upínací klíč ER č. 309680	16
Náhradní upínací matice ER č. 309580	16
Upnutí	BT 30 krátké
Norma pro upínání	JIS B6339
Norma pro upínání	JIS B6339
Tvar	AD
Kvalita vyvážení G při otáčkách	G 2,5 při 25000 min ⁻¹
Obvodová házivost	≤ 3 µm
Strategie obrábění	HSC
Provedení	BT-DC
Otvor Ballufchip	ano
Druh produktu	Kleštinový upínač

Příslušenství

Jednostranný otevřený klíč Rozměr klíče 25 mm

613300 25