

Garant**Tepelný upínač typ AD, BT 40 krátké, Ø upnutí D1: 16mm****Údaje o objednávce**

Artikové číslo	303850 16
GTIN	4062406250706
Třída artiklu	31A

Popis**Provedení:**

- **Žáruvzdorná ocel.**
- **Integrované délkové nastavení nástrojů, dráha nastavení 10 mm.**
- **Vhodné ke smršťování nástrojů HSS a TK.**
- **Všechny stopky přesoustruženy natvrdo (klidný chod).**
- **S otvorem pro čip RFID / Balluff.**

Výhoda:

Díky **dvojitému kontaktu kužele a rovnému ložení** je upnutí stabilnější a přesnější:

- **Lepší kvalita povrchu**
- **Delší životnost nástroje**
- **Usazení ve vřetenu zůstává beze změny (i při vysokých otáčkách)**
- **Lepší přesnost obvodové házivosti**

Uchycení BT s dvojitým kontaktem je možné použít také se standardním BT-vřetenem stroje – a také opačně. Přednosti dvojitého kontaktu jsou však dány jen v případě uchycení a vřetena s dvojitým kontaktem.

Použití:

K upínání nástrojů s válcovou stopkou v toleranci h6.

Norma:

Ähnlich E-DIN 69882-8, Form G.

Zvláštní příslušenství:

Tažný čep (TČ) č. 308760 – 308806,
prodloužení tepelného upínače č. 302410 – 302417,
upínací přístroje č. 354210 – 354400.

Technický popis

Ø D ₂	27 mm
Délka vyložení rozměr A	90 mm
Upínací Ø D ₁	16 mm
Vnější Ø D	34 mm
a	1 mm
Upnutí	BT 40 krátké
Norma pro upínání	JIS B6339
Norma pro upínání	JIS B6339
Tvar	AD
Kvalita vyvážení G při otáčkách	G 2,5 při 25000 min ⁻¹
Obvodová házivost	≤ 3 µm
Strategie obrábění	HSC
Strategie obrábění	HPC
Provedení	BT-DC
Druh produktu	Tepelný upínací trn