

Garant**Sada rovnoběžných podložek, magnetická spodní strana, úzké, Délka: 125mm**

Údaje o objednávce

Artikové číslo	366320 125
GTIN	4062406250478
Třída artiklu	31Z

Popis

Provedení:**Přesnost:** Tolerance výšky $\pm 0,01$ mm; tolerance šířky $\pm 0,02$ mm.**Tvrдость:** 50-55 HRC.**Výhoda:**

- **Flexibilní vložka díky integrovaným tyčovým magnetům na spodní straně.**
- **Zkrácení doby vybavování.**

Technický popis

Šířka	5 mm
Počet lišt	5 paar
Výška	20 mm
Výška	30 mm
Výška	35 mm
Výška	37 mm

Výška	39 mm
Druh produktu	Paralelní podložky

Příslušenství

Pár paralelních podložek, 125×5Magnetická spodní strana Výška 39 mm	366323 39
Pár paralelních podložek, 125×5Magnetická spodní strana Výška 30 mm	366323 30
Pár paralelních podložek, 125×5Magnetická spodní strana Výška 20 mm	366323 20
Pár paralelních podložek, 125×5Magnetická spodní strana Výška 37 mm	366323 37
Pár paralelních podložek, 125×5Magnetická spodní strana Výška 35 mm	366323 35