

**Garant****Sada rovnoběžných podložek, magnetická spodní strana, úzké, Délka: 160mm**

## Údaje o objednávce

Artikové číslo	366320 160
GTIN	4062406250485
Třída artiklu	31Z

## Popis

**Provedení:****Přesnost:** Tolerance výšky  $\pm 0,01$  mm; tolerance šířky  $\pm 0,02$  mm.**Tvrдость:** 50-55 HRC.**Výhoda:**

- **Flexibilní vložka díky integrovaným tyčovým magnetům na spodní straně.**
- **Zkrácení doby vybavování.**

## Technický popis

Výška	25 mm
Výška	37 mm
Výška	42 mm
Výška	45 mm
Výška	47 mm
Počet lišt	5 paar

Šířka	5 mm
Druh produktu	Paralelní podložky

## Příslušenství

Pár paralelních podložek, 160×5Magnetická spodní strana Výška 47 mm	366324 47
Pár paralelních podložek, 160×5Magnetická spodní strana Výška 25 mm	366324 25
Pár paralelních podložek, 160×5Magnetická spodní strana Výška 45 mm	366324 45
Pár paralelních podložek, 160×5Magnetická spodní strana Výška 42 mm	366324 42
Pár paralelních podložek, 160×5Magnetická spodní strana Výška 37 mm	366324 37