

Garant**Sada rovnoběžných podložek, magnetická spodní strana, úzké, Délka: 90mm**

Údaje o objednávce

Artikové číslo	366320 90
GTIN	4062406250461
Třída artiklu	31Z

Popis

Provedení:**Přesnost:** Tolerance výšky $\pm 0,01$ mm; tolerance šířky $\pm 0,02$ mm.**Tvrdość:** 50-55 HRC.**Výhoda:**

- Flexibilní vložka díky integrovaným tyčovým magnetům na spodní straně.
- Zkrácení doby vybavování.

Technický popis

Počet lišt	5 paar
Výška	15 mm
Výška	23 mm
Výška	28 mm
Výška	30 mm
Výška	32 mm

Šířka	5 mm
Druh produktu	Paralelní podložky

Příslušenství

Pár paralelních podložek, 90×5Magnetická spodní strana Výška 30 mm	366322 30
Pár paralelních podložek, 90×5Magnetická spodní strana Výška 32 mm	366322 32
Pár paralelních podložek, 90×5Magnetická spodní strana Výška 23 mm	366322 23
Pár paralelních podložek, 90×5Magnetická spodní strana Výška 15 mm	366322 15
Pár paralelních podložek, 90×5Magnetická spodní strana Výška 28 mm	366322 28