

HOLEX**Upínací trn pro frézovací hlavy typ A, SK 40 A = 100, Ø trnu d1: 32mm****Údaje o objednávce**

Artikové číslo	301027 32
GTIN	4062406251949
Třída artiklu	32A

Popis**Provedení:**

- **Kuželová stopka, upínací čep a dosedací plochy nákrůžku broušené.**
- **Krátké vyložení.**
- **Zvětšená dosedací plocha nákrůžku.**
- **S otvorem pro čip RFID / Balluff.**

Všechny stopky otryskané jemnými skleněnými perlami.

Rozsah dodávky:

Včetně utahovacího šroubu frézy.

Zvláštní příslušenství:

Tažný čep (TČ) č. 308600 – 308806, upínací klíč pro TČ č. 308820 – 308835, speciální klíč č. 309840. Utahovací šrouby frézy č. 309860, 309861.

Technický popis

Délka frézovacího trnu L ₄	24 mm
Ø trnu d ₁	32 mm
Vnější Ø D	78 mm
Náhradní utahovací šroub frézy č. 309860 / 309861	32
Délka vyložení rozměr A	100 mm
Vhodný speciální klíč č. 309840	32

Upínací Ø D ₁	27 mm
Upnutí	SK 40 A = 100
Norma	DIN 6357
Norma pro upínání	ISO 7388-1
Tvar	ADB
Kvalita vyvážení G při otáčkách	G 2,5 při 25000 min ⁻¹
Obvodová házivost	≤ 5 µm
Strategie obrábění	HPC
Druh produktu	upínací trn pro frézovací hlavy