

HOLEX**Upínací trn pro frézovací hlavy typ A, SK 50 krátký, Ø trnu d1: 50mm****Údaje o objednávce**

Artikové číslo	301097 50
GTIN	4062406251994
Třída artiklu	32A

Popis**Provedení:**

- **Kuželová stopka, upínací čep a dosedací plochy nákrůžku broušené.**
- **Krátké vyložení.**
- **Zvětšená dosedací plocha nákrůžku.**
- **S otvorem pro čip RFID / Balluff.**

Všechny stopky otryskané jemnými skleněnými perlami.

Rozsah dodávky:

Včetně utahovacího šroubu frézy.

Zvláštní příslušenství:

Tažný čep (TČ) č. 308600 – 308806, upínací klíč pro TČ č. 308820 – 308835, speciální klíč č. 309840. Utahovací šrouby frézy č. 309860, 309861.

Technický popis

Náhradní utahovací šroub frézy č. 309860 / 309861	50
Ø trnu d ₁	50 mm
Vhodný speciální klíč č. 309840	50
Délka vyložení rozměr A	70 mm
Vnější Ø D	128 mm
Délka frézovacího trnu L ₄	30 mm

Upínací Ø D ₁	50 mm
Upnutí	SK 50 krátký
Norma	DIN 6357
Norma pro upínání	ISO 7388-1
Tvar	A
Kvalita vyvážení G při otáčkách	G 6,3 při 18000 min ⁻¹
Obvodová házivost	≤ 6 µm
Strategie obrábění	HPC
Druh produktu	Upínací trn pro frézovací hlavy