

**Garant**

Sada rovnoběžných podložek, magnetická spodní strana, široké, Délka: 90mm

**Údaje o objednávce**

Artikové číslo	366321 90
GTIN	4062406250492
Třída artiklu	31Z

**Popis****Provedení:**

**Přesnost:** Tolerance výšky  $\pm 0,01$  mm; tolerance šířky  $\pm 0,02$  mm.

**Tvrdość:** 48 HRC.

**Výhoda:**

- Flexibilní vložka díky integrovaným tyčovým magnetům na spodní straně.
- Zkrácení doby vybavování.

**Technický popis**

Výška	15 mm
Výška	23 mm
Výška	28 mm
Výška	30 mm
Výška	32 mm
Šířka	10 mm

Počet lišt	5 paar
Druh produktu	Paralelní podložky

## Příslušenství

Pár paralelních podložek, 90×10Magnetická spodní strana Výška 30 mm	366325 30
Pár paralelních podložek, 90×10Magnetická spodní strana Výška 28 mm	366325 28
Pár paralelních podložek, 90×10Magnetická spodní strana Výška 32 mm	366325 32
Pár paralelních podložek, 90×10Magnetická spodní strana Výška 23 mm	366325 23
Pár paralelních podložek, 90×10Magnetická spodní strana Výška 15 mm	366325 15