

Garant**Sada rovnoběžných podložek, magnetická spodní strana, široké, Délka: 125mm**

Údaje o objednávce

Artikové číslo	366321 125
GTIN	4062406250508
Třída artiklu	31Z

Popis

Provedení:**Přesnost:** Tolerance výšky $\pm 0,01$ mm; tolerance šířky $\pm 0,02$ mm.**Tvrdość:** 48 HRC.**Výhoda:**

- **Flexibilní vložka díky integrovaným tyčovým magnetům na spodní straně.**
- **Zkrácení doby vybavování.**

Technický popis

Šířka	10 mm
Výška	20 mm
Výška	30 mm
Výška	35 mm
Výška	37 mm
Výška	39 mm

Počet lišt	5 paar
Druh produktu	Paralelní podložky

Příslušenství

Pár paralelních podložek, 125×10Magnetická spodní strana Výška 30 mm	366326 30
Pár paralelních podložek, 125×10Magnetická spodní strana Výška 39 mm	366326 39
Pár paralelních podložek, 125×10Magnetická spodní strana Výška 37 mm	366326 37
Pár paralelních podložek, 125×10Magnetická spodní strana Výška 20 mm	366326 20
Pár paralelních podložek, 125×10Magnetická spodní strana Výška 35 mm	366326 35