



Pneumatický rázový utahovák 3/8 palce – 1/2 palce, Typ: 7749



Údaje o objednávce

Artikové číslo	079202 7749
GTIN	015451593339
Třída artiklu	03R

Popis

Provedení:

Robustní rázový utahovák s **pohodlným jednoručním přepínáním s pomocí technologie Side-2-Side**, kompozitní plášť s izolací proti chladu a robustním dvoukomorovým rázovým mechanismem. Vyvážené rozložení hmotnosti pro větší komfort při práci. Odpadní vzduch je odváděn rukojetí směrem dolů. **Výkon utahování regulovatelný stupňovitě.**

Rozsah utahovacích momentů: 135 - 704 Nm

Maximální Ø šroubu (8,8-12.9): M24

Maximální počet otáček: 7000 min⁻¹

Hnací profil upínače nástrojů: Čtyřhran

Rozměry upínače nástrojů: 1/2 palec

Maximální spotřeba vzduchu: 540 l/min

Technický popis

Hnací profil upínače nástrojů	Čtyřhran
Maximální vibrace dle EN	10,9 m/s ²
Rozměry upínače nástrojů	1/2 palec

Maximální spotřeba vzduchu	540 l/min
Délka	171 mm
Rozsah utahovacích momentů	135 - 704 Nm
Maximální Ø šroubu (8,8-12.9)	M24
Hmotnost	1,8 kg
Označení výrobce	7749
Pracovní hluk	95 dB(A)
Doporučená velikost hadice (vnitřní Ø)	10 mm
Maximální počet otáček	7000 min ⁻¹
Připojení stlačeného vzduchu	1/4 palec
Připojovací závit	NPT
Druh produktu	Šroubovák