

**Spojovací stopka pro rázové utahováky, Typ: 2/75****Údaje o objednávce**

Artikové číslo	650009 2/75
GTIN	4062406252335
Třída artiklu	62D

Popis**Provedení:**

Tuhý tvar, vhodný pro rázové a impulzové šroubováky s 1/4palcovým šestihranným upevněním (vnitřní šestihran). Nástavce spolehlivě drží díky pružné kouli a funkci odblokování.

Použití:

Jako mezikus, k upínání nástrčných hlavic s upínačem s vnitřním 4-hranem do strojních utahováků vnitřním 6-hranem.

Materiál:

Chromvanadiová ocel. Brunýrovaný povrch.

Technický popis

Hnací profil	6-hranná spojka
Celková délka	75 mm
Stopka na straně stroje	E 6,3 (1/4 palce)
4hranná stopka	1/4 palec
Materiál	Chromvanadiová ocel
Povrch	černěné
Vhodné pro použití strojů	ano
Druh produktu	Spojovací stopka

