

**HOLEX****Vrták do plného HOLEX Pro Drill s vyměnitelnými destičkami kombinovaná stopka, 2xD, Ø DC: 39mm****Údaje o objednávce**

Artikové číslo	235000 39
GTIN	4062406253011
Třída artiklu	22L

**Popis****Provedení:**

Vrták do plného s vyměnitelnými destičkami HOLEX Pro Drill kombinuje efektivitu nákladů s technicky vyspělou výkonností.

Možno použít i v náročných případech vrtání 4xD.

**Tolerance otvoru:** -0,1/+0,25 mm

**Použití:**

S vyměnitelnými destičkami č. 235030 – 235082.

Používají se jak vyměnitelné destičky SOMT pro vnější uložení WPL tak i vyměnitelné destičky XOMT pro vnitřní uložení WPL.

**Rozsah dodávky:**

Se šrouby do vyměnitelné destičky (bez vyměnitelných břitových destiček).

**Technický popis**

Užitná délka L <sub>1</sub>	82 mm
Řada	HOLEX Pro
Délka stopky L <sub>s</sub>	70 mm
Jmenovitý Ø D	39
Sada šroubů pro vyměnitelné břitové destičky	232980 6 (TX15;3Nm)
Ø stopky D <sub>s</sub>	40 mm
ISO kód vyměnitelné břitové destičky	SOMT13M510 / XOMT13M506

Počet břitů Z	1
Celková délka L	183 mm
Maximální mez přestavení $V_{max}$	0,35 mm
Délka vyložení $L_A$	113 mm
Hloubka vrtání pro vrták s vyměnitelnými destičkami	2×D
Stopka	ISO 9766
Otočení vrtáku	Vypouklé podmíněně
Otočení vrtáku	podmíněně vrtání paketů
Otočení vrtáku	podmíněně příčné vrtání
Otočení vrtáku	podmíněně šikmé navrtávání
Otočení vrtáku	podmíněně středící vrtání
Otočení vrtáku	podmíněně šikmý výstup
Vnitřní chlazení	ano
Strategie obrábění	HPC
Druh produktu	Vrták s vyměnitelnými břitovými destičkami

## Příslušenství

Čepel 6 mm pro šrouby Torx® Profil Torx® TX15	659922 TX15
Momentový šroubovák se stupnicí, upínání vyměnitelné čepele Maximální utahovací moment 500 cNm	659957 500