

**HOLEX****Vrták do plného HOLEX Pro Drill s vyměnitelnými destičkami kombinovaná stopka, 2xD, Ø DC: 33mm****Údaje o objednávce**

Artikové číslo	235000 33
GTIN	4062406252953
Třída artiklu	22L

**Popis****Provedení:**

Vrták do plného s vyměnitelnými destičkami HOLEX Pro Drill kombinuje efektivitu nákladů s technicky vyspělou výkonností.

Možno použít i v náročných případech vrtání 4xD.

**Tolerance otvoru:** -0,1/+0,25 mm

**Použití:**

S vyměnitelnými destičkami č. 235030 – 235082.

Používají se jak vyměnitelné destičky SOMT pro vnější uložení WPL tak i vyměnitelné destičky XOMT pro vnitřní uložení WPL.

**Rozsah dodávky:**

Se šrouby do vyměnitelné destičky (bez vyměnitelných břitových destiček).

**Technický popis**

Jmenovitý Ø D	33
Ø stopky D <sub>s</sub>	32 mm
Užitná délka L <sub>1</sub>	69 mm
ISO kód vyměnitelné břitové destičky	SOMT110408 / XOMT110406
Počet břitů Z	1
Řada	HOLEX Pro
Sada šroubů pro vyměnitelné břitové destičky	232980 5 (TX15;3Nm)

Délka stopky $L_s$	60 mm
Celková délka L	157 mm
Maximální mez přestavení $V_{max}$	0,35 mm
Délka vyložení $L_A$	97 mm
Hloubka vrtání pro vrták s vyměnitelnými destičkami	2×D
Stopka	ISO 9766
Otočení vrtáku	Vypouklé podmíněně
Otočení vrtáku	podmíněně vrtání paketů
Otočení vrtáku	podmíněně příčné vrtání
Otočení vrtáku	podmíněně šikmé navrtávání
Otočení vrtáku	podmíněně středící vrtání
Otočení vrtáku	podmíněně šikmý výstup
Vnitřní chlazení	ano
Strategie obrábění	HPC
Druh produktu	Vrták s vyměnitelnými břitovými destičkami

## Příslušenství

Čepel 6 mm pro šrouby Torx® Profil Torx® TX15	659922 TX15
Momentový šroubovák se stupnicí, upínání vyměnitelné čepel Maximální utahovací moment 500 cNm	659957 500