

HOLEX**Vrták do plného HOLEX Pro Drill s vyměnitelnými destičkami kombinovaná stopka, 2xD, Ø DC: 18,5mm****Údaje o objednávce**

Artikové číslo	235000 18,5
GTIN	4062406252786
Třída artiklu	22L

Popis**Provedení:**

Vrták do plného s vyměnitelnými destičkami HOLEX Pro Drill kombinuje efektivitu nákladů s technicky vyspělou výkonností.

Možno použít i v náročných případech vrtání 4xD.

Tolerance otvoru: -0,1/+0,25 mm

Použití:

S vyměnitelnými destičkami č. 235030 – 235082.

Používají se jak vyměnitelné destičky SOMT pro vnější uložení WPL tak i vyměnitelné destičky XOMT pro vnitřní uložení WPL.

Rozsah dodávky:

Se šrouby do vyměnitelné destičky (bez vyměnitelných břitových destiček).

Technický popis

Sada šroubů pro vyměnitelné břitové destičky	232980 2 (TX7;0,8Nm)
Délka stopky L _s	56 mm
ISO kód vyměnitelné břitové destičky	SOMT06T205 / XOMT06T204
Řada	HOLEX Pro
Počet břitů Z	1
Jmenovitý Ø D	18,5
Užitná délka L ₁	39 mm

Ø stopky D _s	25 mm
Celková délka L	112 mm
Maximální mez přestavení V _{max}	0,25 mm
Délka vyložení L _A	56 mm
Hloubka vrtání pro vrták s vyměnitelnými destičkami	2×D
Stopka	ISO 9766
Otočení vrtáku	Vypouklé podmíněně
Otočení vrtáku	podmíněně vrtání paketů
Otočení vrtáku	podmíněně příčné vrtání
Otočení vrtáku	podmíněně šikmé navrtávání
Otočení vrtáku	podmíněně středící vrtání
Otočení vrtáku	podmíněně šikmý výstup
Vnitřní chlazení	ano
Strategie obrábění	HPC
Druh produktu	Vrták s vyměnitelnými břitovými destičkami

Příslušenství

Čepel 6 mm pro šrouby Torx® Profil Torx® TX7	659922 TX7
Momentový šroubovák se stupnicí, upínání vyměnitelné čepule Maximální utahovací moment 200 cNm	659957 200