

**SOMT070308, HBD30, Typ: UNI****Údaje o objednávce**

| | |
|----------------|---------------|
| Artikové číslo | 235050 UNI |
| GTIN | 4062406253912 |
| Třída artiklu | 22K |

Popis**Provedení:**

Středový břit vystředí vrták rychle a bezpečně. Vnější břit nabízí vynikající kontrolu upnutí.

Použití:

Vyměnitelné destičky SOMT výhradně na vnějším břitu. Vyměnitelné destičky SOMT výhradně na centrálním břitu.

Vhodné pro :

HOLEX Pro Drill č. 235000 – 235010.

Posuv f v oceli $< 900 \text{ N/mm}^2$: 0,06 - 0,12

Technický popis

| | |
|--|-------------|
| Povlak | TiAlN |
| Počet výměn/řezání | 4 |
| ISO kód vyměnitelné břitové destičky | SOMT070308 |
| Typ | HBD30 |
| Řezný materiál | TK |
| Posuv f v oceli $< 900 \text{ N/mm}^2$ | 0,06 - 0,12 |

Druh produktu

Vyměnitelná břitová
destička pro vrtání**Údaje o uživateli**

| | Použití | V_c | Kód ISO |
|-------------------------------|----------------|----------------------|----------------|
| Ocel < 500 N/mm ² | vhodný | 160 m/min | P |
| Ocel < 750 N/mm ² | vhodný | 150 m/min | P |
| Ocel < 900 N/mm | vhodný | 140 m/min | P |
| Ocel < 1100 N/mm ² | vhodný | 120 m/min | P |
| Ocel < 1400 N/mm | vhodný | 100 m/min | P |
| INOX < 900 N/mm ² | vhodný | 110 m/min | M |
| INOX > 900 N/mm ² | vhodný | 90 m/min | M |
| Ti > 850 N/mm ² | vhodný | 50 m/min | S |
| GG(G) | vhodný | 130 m/min | K |
| CuZn | vhodný | 220 m/min | N |
| Uni | vhodný | | |
| mokrý max. | vhodný | | |